

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

UNI-FSK



Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A - použitie na vrchnej časti vlny
- B - použitie na spodnej časti plechu
- C - použitie na spojenie plech - plech

TM Pozink lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOSŤ kg		
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.		POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.			STARÝ V.	Č.V.	
TECHNOL.		TECHNOL.			
NÁZOV				Počet listov	UNI-FSK
Pozinkovaná skrutka farmárska					List

Vytvorené: 21.04.2026 09:47:58

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60