

TECHNICKÝ LIST

# POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

# UNI-FSK



Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A - použitie na vrchnej časti vlny
- B - použitie na spodnej časti plechu
- C - použitie na spojenie plech - plech

**MH** Pozink lakovaný – Medeno hnedá – RAL 8004

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	 	
ZN. MAT.		T.O.			HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.				STARÝ V.	Č.V.
TECHNOL.		TECHNOL.			
NÁZOV				Počet listov	UNI-FSK List 
Pozinkovaná skrutka farmárska					

Vytvorené: 05.06.2026 05:53:01

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60