

TECHNICKÝ LIST

POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

UNI-FSK




Správne nastavenie ťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený ťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký ťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý ťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

Miesto použitia:

- A** - použitie na vrchnej časti vlny
- B** - použitie na spodnej časti plechu
- C** - použitie na spojení plech - plech

TH Pozink lakovaný – Tmavo hnedá ČOKO – RAL 8017

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	 
ZN. MAT.			T.O.	
ROZM.-POLOT				MER.
POM. ZAR.				STN
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.
PRESK.				TR.Č.
TECHNOL.			TECHNOL.	STARÝ V.
NÁZOV				Č.V.
Pozinkovaná skrutka farmárska			Počet listov	UNI-FSK

Vytvorené: 06.06.2026 00:29:15

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60